













4.3 Bauformen

Für die richtige Auswahl der Motoren gibt es folgende Bauformen nach EN 60034-7 (IEC 60034-7):

Bauformen/Einbaulagen	Bauformen/Einbaulagen
IM B3  G_DA65_XX_00098	IM B6  G_DA65_XX_00107
IM B7  G_DA65_XX_00108	IM B8  G_DA65_XX_00109
IM V6  G_DA65_XX_00099	IM V5  G_DA65_XX_00100
IM V35 ¹⁾  G_DA65_XX_00103	IM V15 ¹⁾  G_DA65_XX_00102
IM B35 ¹⁾  G_DA65_XX_00101	IM B5, IM B 14  G_DA65_XX_00104
IM V3, IM V19  G_DA65_XX_00106	IM V1, IM V18  G_DA65_XX_00105

1) Befestigung am Flansch und an den Füßen erforderlich

Bild 4-8 Bauformen

Die verfügbaren Bauformen finden Sie im Kapitel "Auswahl- und Bestelldaten".